




## ENNEN TULOSTUSTA:



1. Varmista, että tulostimen asetuksissa on skaalaus 100 % tai ”Todellinen koko” tai jokin vastaava täyden koon asetus, jotta paperi tulostuu oikean kokoisena.
2. Varmista, että tulostettu paperi on oikean kokoinen mittaamalla yllä oleva 10 cm mittaviiva esim. viivoittimella:

## ETSI SOPIVA SORMUKSEN KOKO (3 vaihtoehtoa)


1. Ota mallia vanhasta sormuksestasi asettamalla se alla olevaan kokotaulukoon (Tapa A). Kun musta rengas juuri näkyy kokonaan sormuksen sisältä, on se oikea koko.
2. Mittaa vanhan sormuksen koko mittanauhalla tai mielellään työntömitalla ja vertaa lukemaa taulukon kokoihin (Tapa A).
3. Leikkaa sivun alalaidasta mittanauha, joka näyttää sopivan koon. Vaihtoehtoisesti ota n. 10 cm pitkä ja 5 mm leveä paperin suikale tai venymätön lanka ja kierrä se tiiviisti kerran sormen ympäri. Merkkää leikkauskohta kynällä. Vertaa sen jälkeen narua alla olevaan taulukkuun (Tapa B).

## MUITA HYÖDYLLISÄ TIETOJA

1. Mittaa sormesi lämpimässä ilmassa mielellään loppupäivästä (sormet hieman turvonneet)
2. Vältä mittaamasta sormia kylminä.
3. Jos ostat leveän sormuksen, valitse yksi koko isompi mitä mittaus näyttää.
4. Muista, että sormuksen pitää mahtua nivelten yli.
5. Ole huolellinen mittaamisessa, koska yksi millimetri vastaa kokonaista sormuskokoa.

## TAPA A

Mittaa sormus, joka sopii haluamaasi sormeen. Vertaa sormuksen sisähalkaisijaa alla oleviin ympyröihin. Kun sisäviiva on aivan sormuksen sisäpinnassa, on koko oikea. Jos sormuksesi koko on kahden koon välillä, ota silloin isompi.



## TAPA B

1. Etsi noin 10 cm pätkä joustamatonta narua tai leikkaa kapea noin 5 mm suikale paperia.
2. Kierrä se tiiviisti sormen ympäri. Älä kuitenkaan kiristä.
3. Merkkää paperisuikaleeseen tai lankaan merkki joka määrittää sopivan koon sormukselle.
4. Vertaa suikaleessa olevaa merkkiä taulukkuun. Jos pituus näyttää kahden koon väliin, ota silloin isompi.

KOKO 5	49,3 mm	KOKO 10	62,2 mm
KOKO 6	51,8 mm	KOKO 11	64,7 mm
KOKO 7	54,3 mm	KOKO 12	67,2 mm
KOKO 8	56,9 mm	KOKO 13	69,7 mm
KOKO 9	59,7 mm	KOKO 14	72,9 mm